


Servomotor EMMS-AS-55-S-HS-RR

Broj artikla: 1569764

FESTO

bez prigona



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Temperatura okoline | -10 ... 40 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Odgovara normi | IEC 60034 |
| Klasa zaštite izolacije | F |
| Klasa dimenzioniranja prema EN 60034-1 | S1 |
| Nadzor temperature | PTC otpor |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Tehnika električnog priključka | Utikači |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica |
| Nazivni pogonski napon DC | 565 V |
| Nazivni napon DC | 565 V |
| Vrsta spajanja navoja | Zvijezda unutarnja |
| Number of pole pairs | 4 |
| Okretni moment mirovanja | 0,46 Nm |
| Nazivni okretni moment | 0,31 Nm |
| Vršni okretni moment | 1,62 Nm |
| Nazivna brzina vrtnje | 7.600 1/min |
| Maks. brzina vrtnje | 9.840 1/min |
| Nazivna snaga motora | 246 W |
| Nazivna struja, motor | 0,49 A |
| Vršna struja | 2,7 A |
| Motorska konstanta | 0,635 Nm/A |
| Naponska konstanta, linijska | 40,58 mVmin |
| Otpor navoja faza-faza | 56,9 Ohm |
| Induktivitet navoja faza-faza | 38,1 mH |
| Sveukupni moment tromosti gonjene strane | 0,13 kgcm2 |
| Težina proizvoda | 1.200 g |
| Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila | 75 N |
| Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila | 140 N |
| Davač položaja rotora | Resolver |
| Sučelje rotirajućeg enkodera | SIN/COS analogni signal |
| Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom | induktivno |
| MTTF, podkomponenta | 80 godina, okretni enkoder položaja |
| MTTFd, podkomponenta | 160 godina, okretni enkoder položaja |