


# Zakretna prirubnica SUA-32

Broj artikla: 157322

FESTO

za cilindre ADVU, AEUU, odgovarajuće postolje ležaja LBN ili LN, LSN.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	138 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijska legura za gnječenje
Material mounting pin	Čelik pocinčan
Material sleeve	Opružni čelik
Material bearing	Plastika
Material screws	Čelik, pocinčan
Material lock	Opružni čelik
Material shaft	Čelik sa zaštitnom prevlakom