

Zakretna prirubnica SUA-100

Broj artikla: 157327

FESTO

za cilindre ADVU, AEVU, odgovarajuće postolje ležaja LBN ili LN, LSN.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	100
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	1.285 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijska legura za gnječenje
Material mounting pin	Čelik pocinčan
Material sleeve	Opružni čelik
Material bearing	Plastika
Material disc	Čelik pocinčan
Material screws	Čelik, pocinčan
Material lock	Čelik pocinčan
Material shaft	Čelik sa zaštitnom prevlakom