


# Zakretna prirubnica SNGB-250

Broj artikla: 157512

FESTO

Odgovarajući nosač ležaja LN, LSN



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	250
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	16.141 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Lijev s kuglastim grafitom
Material mounting pin	Čelik pocinčano
Material bearing	Plastika
Material disc	Čelik pocinčan
Material screws	Čelik pocinčano
Material lock	Opružni čelik, pocinčan