

Plastična savitljiva cijev PU-5/32-BL

Broj artikla: 158360

FESTO

za CN- i CK-priključke, posebno savitljiva i sigurna od stvaranja koljena, poliuretan (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Maksimalan tlak dozvoljen je kod maksimalne temperature .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	3,97 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	17 mm
Unutarnji promjer	2,6 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,009 kg/m
Boja	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno