

Kompaktni cilindar DMML-10-10-P-A

Broj artikla: 158558

FESTO

osigurano od zakretanja, za beskontaktno očitavanje s elastičnim prigušnim prstenima u krajnjim položajima, mnoge mogućnosti pričvršćenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	10 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cijev
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Šipka za vođenje s prečkom
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Pritezni moment pričvršćenja pogona	1 Nm +10 %
Teoretska sila kod 6 bara	47 N
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	40 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	47 N
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M3
Material cover	Mjed
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući