

Paralelni komplet EAMM-U-86-S62-60H-177

Broj artikla: 1587453

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	175 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,25 Nm
Prenosivi okretni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	3.290 g
Kod sučelja, pogon	S62
Cod sučelja, Motor in	60H
Materijal - napomena	RoHS sukladno