

Okrugli cilindar EG-2,5-10-PK-2

Broj dijela: 15884

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Hod | 10 mm |
| Promjer klipa | 2,5 mm |
| Prigušenje | nema slabljenja |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Klip Piston rod Cilindrična cijev |
| Detekcija položaja | bez |
| varijante | jednostrana klipnjača |
| Radni tlak | 3.5 bar...7 bar |
| Način rada | jednoradni potiskujući |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 5 °C...60 °C |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 1.9 N |
| Teoretska minimalna povratna sila opruge | 0.5 N |
| Teoretski max | 1 N |
| Težina proizvoda | 2 g |
| Vrsta montaže | sa sigurnosnom maticom |
| Pneumatski priključak | PK-2 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | visokolegirani čelik |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal cijevi cilindra | Mjed, niklani |