


# Priključni vod KMP1-02-II-14-X

Broj artikla: 158991  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Kabel se može nabaviti u duljinama 1 - 99 m.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                    |
|--|-------------------------------|
| Položaj ugradnje                                       | proizvoljno                   |
| Područje pogonskog napona AC                           | $\leq 300$ V                  |
| Područje pogonskog napona DC                           | $\leq 250$ V                  |
| Strujna opteretivost                                   | 4 A                           |
| Mehanička zaštita                                      | IP65                          |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | 5 ... 70 °C                   |
| Temperatura okoline                                    | -30 ... 70 °C                 |
| Električni priključak                                  | 72-polno<br>Utičnica          |
| Struktura kabla  | 65 x 0,75 mm <sup>2</sup>     |
| Promjer kabela   | 22 mm                         |
| Vrsta pričvršćenja                                     | sa steznim lukom              |
| Informacija o materijalu, kućište                      | Tlačni lijev od lakog metala  |
| Informacija o materijalu, plašt kabela                 | PE                            |
| Informacija o materijalu, utični kontakti              | posrebreno<br>Bakrena slitina |