


Priključni vod KMP1-02-II-16-X

Broj artikla: 158992
Proizvod u napuštanju

FESTO

Kabel se može nabaviti u duljinama 1 - 99 m.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 300 V
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	4 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Električni priključak	72-polno Utičnica
Struktura kabla	80 x 0,75 mm ²
Promjer kabela	24 mm
Vrsta pričvršćenja	sa steznim lukom
Informacija o materijalu, kućište	Tlačni lijev od lakog metala
Informacija o materijalu, plašt kabela	PE
Informacija o materijalu, utični kontakti	posrebreno Bakrena slitina