



# Spojni vod SIM-M8-3WD-5-NSL-PU

Broj artikla: 159427

FESTO

za senzore i beskontaktno prekidače.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-104 EN 61984
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Električni priključak	3-polni / 3-žilni Utičnica kutna / otvoreni kraj M8x1 / -
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit Uvjeti ispitivanja na upit Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Promjer kabela	3,8 mm
Struktura kabela	3x0,25
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm <sup>2</sup>
Kod boje izolacije žile	plavo smeđe crno
Mehanička zaštita	IP65 IP68
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez halogena Bez estera fosforne kiseline
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Boja, kablanski plašt	sivo
Material housing	TPE-U(PU)
Boja, kućište	crno
Material of union nut	Mjed poniklana
Material seals	NBR
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Material insulation	PP