



Spojni vod SIM-M12-3WD-5-PU

Broj artikla: 159431

FESTO

za senzore i beskontaktno prekidače.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Odgovara normi | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Električni priključak | 5-polno / 3-žilno Utičnica kutna / otvoreni kraj M12x1 / - |
| Kodiranje utikača | A |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 250 V |
| Područje pogonskog napona AC | 0 ... 250 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 4 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 2,5 kV |
| Duljina kabela | 5 m |
| Svojstvo vodiča | Standard |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit Uvjeti ispitivanja na upit Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Promjer kabela | 3,8 mm |
| Struktura kabela | 3x0,25 |
| Nazivni presjek vodiča | 0,25 mm ² |
| Kod boje izolacije žile | plavo smeđe crno |
| Mehanička zaštita | IP65 IP68 |
| Temperatura okoline | -25 ... 80 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 80 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez halogena Bez estera fosforne kiseline |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PU) |
| Boja, kabelski plašt | sivo |
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Boja, kućište | crno |
| Material of union nut | Mjed poniklana |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Brass, gold-plated |
| Material insulation | PP |