



Regulator tlaka

LR-1/8-G-7

Broj artikla: 159506
Proizvod u napuštanju

FESTO

bez manometra, za ugradnju na prednju ploču, radni tlak do 7 bara.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Membranski regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem
Pokaz tlaka	G1/8" pripremljeno
Pogonski tlak	1 ... 20 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	700 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura ležaja	-10 ... 80 °C
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	320 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Mjed