

Prirubni manometar FMA-63-10-1/4-EN

Broj artikla: 159602

FESTO

s pokaznom jedinicom bara i psi.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [bara]	0 ... 10 bar
Display range	0 ... 145 psi
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/4
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Material of threaded plug	Mjed
Material housing	ABS
Material screen	ŠAN
Material mounting ring	Čelik
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	120 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kisika
Skala	Dvostruka skala bara (eksterno) psi (unutra)