

Filtar

LF-3/4-D-MAXI-A


Broj artikla: 159618

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa zaštitnom košarom

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	5.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.340 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	PE
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC