

# Dvoklipni cilindar DPZ-25-10-P-A-S6

Broj artikla: 159842

FESTO

s dvije paralelne klipnjače, za beskontaktnu detekciju položaja, s elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                    | Vrijednost                                    |
|---|---|
| Hod   | 10 mm   |
| Podesivo područje krajnjih položaja/duljina | 10 mm   |
| Promjer klipa                               | 25 mm   |
| Vrste pogona, jedinica pogona               | Prečka  |
| Prigušivanje                                | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje                            | proizvoljno                                   |
| Vodilica                                    | Klizna vodilica                               |
| Konstruktivna struktura                     | Vodilica                                      |
| Prepoznavanje pozicije                      | za beskontaktni prekidač                      |
| Varijante                                   | S6: Toplootporne brtve maks.150 °C            |
| Pogonski tlak                               | 1 ... 10 bar                                  |
| Način funkcioniranja                        | dvoradno                                      |
| Pogonski medij                              | osušeni zrak, nauljen ili nenauljen           |
| Klasa korozije otpornosti KBK               | 2   |
| Temperatura okoline                         | -20 ... 120 °C                                |
| Energija naleta u krajnjim položajima       | 0,3 Nm  |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje        | 452 N   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje       | 590 N   |
| Alternativni priključci                     | vidi crtež proizvoda                          |
| Pneumatski priključak                       | M5  |
| Informacija o materijalu, poklopac          | Aluminijska legura za gnječenje               |
| Informacija o materijalu, brtve             | FPM   |
| Informacija o materijalu, kućište           | Aluminijska legura za gnječenje               |
| Informacija o materijalu, klipnjača         | visokolegirani čelik, nehrđajući              |