


Spremnik stlačenog zraka CRVZS-0.75

Broj artikla: 160235

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Volumen	0,75 l
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	AD 2000 - podsjetnik
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Dozvola	CRN TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	TSSACRN0H17477.5C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-:-] Dušik
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 100 °C
Temperatura okoline	-10 ... 100 °C
Maks. pritezni moment, priključni navoj	23 Nm
Težina proizvoda	736 g
Vrsta pričvršćenja	Kopče za držanje
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of air reservoir	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material fixing clips	visokolegirani čelik, nehrđajući