


# Amortizer YSR-32-60-C

Broj dijela: 160274

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	32
Hod	60 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.5 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	jednoradni potiskujući
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	60 mm
Maksimalna sila udarca	6000 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	380 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	220000 J
Maksimalna rezidualna energija	2 J
Obnavljanje snage	20 N
	160 N 400 kg
Težina proizvoda	1220 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik