

# Utični priključak QS-V0-1/8-6

Broj artikla: 160500

FESTO

Vanjski navoj s vanjskim šestobridom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	5 mm
Test na vatrootpornost	UL94 V-0 (kućište) UL94 V-0 (otpuštajući prsten)
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak potpunog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice)
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	7 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	8,7 g
Vrsta pričvršćenja	External hex A/F 12
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Boja, prsten za otpuštanje	crno
Material of threaded plug	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material release ring	PBT
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući Mjed