


# Kompaktni cilindar ADVU-4"- -A-P-A

Broj artikla: 160579

FESTO

za prepoznavanje pozicije, kraj klipnjače s vanjskim navojem.  
Isporučuje se i matica za navoj na klipnjači .  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,2 ... 1 "
Promjer klipa	4 "
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	dvoradno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Pogonski tlak	8,7 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	4.418 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	4.712 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	614 g
Prirast težine po 10 mm hoda	38 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	2.797 g
Pneumatski priključak	NPT1/4-18
Pogonski tlak [psi]	8,7 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje