


Kompaktni cilindar AEVU-3"- -A-P-A

Broj artikla: 160618

FESTO

za prepoznavanje pozicije. Kraj klipnjače s vanjskim navojem.
Isporučuje se i matica za navoj na klipnjači .
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,2 ... 1 "
Promjer klipa	3"
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Pogonski tlak	8,7 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	2.902 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	307 g
Prirast težine po 10 mm hoda	25 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.772 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	28 g
Pneumatski priključak	NPT1/8-27
Pogonski tlak [psi]	8,7 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje