

# Kompaktni cilindar AEVULQ-5/8"- -P-A


Broj artikla: 160640

FESTO

za prepoznavanje pozicije. Osiguran od zakretanja kvadratnom klipnjačom. Kraj klipnjače s unutarnjim navojem.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,2 ... 1 "
Promjer klipa	5/8"
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
Osiguranje od zakretanja / vodenje	kvadratna klipnjača
Pogonski tlak	18,8 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	111 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	12 g
Prirast težine po 10 mm hoda	4 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	89 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	177 g
Pneumatski priključak	UNF10-32
Pogonski tlak [psi]	18,8 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje