



Razdjelni modul PMBL-186-HP3-H

Broj artikla: 1609073

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer DN	54
Serijski broj	L
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul odvojka
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski tlak	0 ... 50 bar
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Pneumatski priključak 3	G1
Pneumatski priključak 4	G1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje