

# Usisna zdjelica VAS-100-1/4-SI

Broj artikla: 160990

FESTO

Brtni prsten nije sadržan u opsegu isporuke.  
Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4 mm
Promjer usisne zdjelice	100 mm
Efektivni promjer usisavanja	85 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, standard
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-40 ... 200 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	397 N
Težina proizvoda	67 g
Navoj za pričvršćenje	G1/4
Pričvršćenje usisne zdjelice	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Informacija o materijalu, navojni čep	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, usisna zdjelica	VMQ (silikon)