


Beskontaktni prekidač SMEO-1-LED-230-K5-B

Broj artikla: 160998

FESTO

s Reedovim kontaktom i svjetlećom diodom, bez kompleta za pričvršćenje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklonni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklonno vrijeme	0,5 ms
Isklonno vrijeme	0,03 ms
Maks. uklonna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja AC	250 mA
Maks. izlazna struja DC	120 mA
Maks. uklonna snaga AC	40 VA
Maks. uklonna snaga DC	40 W
Pad napona	$\leq 4,5$ V
Preostala struja	0 mA
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	5 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	5 ... 200 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	5 m
Boja, kabelski plašt	sivo
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pritezni moment	2,9 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	130 g
Boja, kućište	crno
Material housing	Epoksidna smola PC

Svojstvo	Vrijednost
	PET Čelik TPE-O Cinkov tlačni lijev
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3