

Ploča za ulančavanje NAW-1/4-01-VDMA-VL

Broj artikla: 161103

FESTO

Priključci bočno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-1
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	225 g
Priključak, upravljački zrak 12	M5
Priključak, upravljački zrak 14	M5
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev