


Pojedinačna priključna ploča NAS-1/4-01-VDMA

Broj artikla: 161109

FESTO

Priključci bočno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 15407-1
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	160 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev