

Precizni manometar MAP-40-16-1/8-EN

Broj artikla: 161128

FESTO

s pokaznom jedinicom bara i psi.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [bara]	0 ... 16 bar
Display range	0 ... 232 psi
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	40
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	1,6
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	R1/8
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Material of threaded plug	Mjed
Material housing	PBT
Material screen	PS
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	60 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kisika
Skala	Dvostruka skala bara (eksterno) psi (unutra)