


# Višepoložajni ugradbeni komplet DPVU-25

Broj artikla: 161196

FESTO

za montažu 3- ili 4-položajnih cilindara od po 2 serijska tipa ADVU.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	65 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material flange	Aluminijska legura za gnječenje
Material screws	Čelik pocinčano
Material cylindrical dowel pin	Čelik pocinčano