


# Vod enkodera NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4

Broj artikla: 1617289

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 75 °C
Temperatura okoline	-50 ... 80 °C
Min. radijus savijanja kabla	100 mm
Struktura kabla	zaslonjeno 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Promjer kabla	8,2 mm
Duljina kabla	5 m
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)