


Prihvatnica u tri točke

HGD-32-A

Broj artikla: 161837

FESTO

samocentrirajuća, primjenjiva kao unutarnja i vanjska prihvatnica, za beskontaktnu detekciju pozicije.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Hod po prihvatnoj čeljusti	3,9 mm
Maks. točnost zamjene	0,2 mm
Točnost ponavljanja, prihvatnica	≤ 0,04 mm
Broj čeljusti prihvatnice	3
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija prihvatnice	3 točke
Konstruktivna struktura	Poluga
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Ukupnu prihvatnu silu otvoriti kod 6 bara	410 N
Ukupnu prihvatnu silu zatvoriti kod 6 bara	360 N
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija prihvatnice	4 Hz
Min. vrijeme otvaranja kod 6 bara	10 ms
Min. vrijeme zatvaranja kod 6 bara	10 ms
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Prihvatna sila po prihvatnoj čeljusti, otvoriti kod 6 bara	137 N
Prihvatna sila po prihvatnoj čeljusti, zatvoriti kod 6 bara	120 N
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, dinamička	9 N
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	90 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx dinamički	0,016 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	1,6 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My dinamički	0,028 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	2,8 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz dinamički	0,019 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	1,9 Nm
Težina proizvoda	300 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, pokrivna kapa	POM
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij poniklano
Informacija o materijalu, prihvatne čeljusti	Alatni čelik poniklano