


Prihvatnica u tri točke

HGD-50-A

Broj artikla: 161838

FESTO

samocentrirajuća, primjenjiva kao unutarnja i vanjska prihvatnica, za beskontaktnu detekciju pozicije.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Hod po prihvatnoj čeljusti	6 mm
Maks. točnost zamjene	0,2 mm
Točnost ponavljanja, prihvatnica	≤ 0,04 mm
Broj čeljusti prihvatnice	3
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija prihvatnice	3 točke
Konstruktivna struktura	Poluga
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Ukupnu prihvatnu silu otvoriti kod 6 bara	970 N
Ukupnu prihvatnu silu zatvoriti kod 6 bara	880 N
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija prihvatnice	4 Hz
Min. vrijeme otvaranja kod 6 bara	10 ms
Min. vrijeme zatvaranja kod 6 bara	10 ms
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Prihvatna sila po prihvatnoj čeljusti, otvoriti kod 6 bara	323 N
Prihvatna sila po prihvatnoj čeljusti, zatvoriti kod 6 bara	293 N
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, dinamička	17,3 N
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	173 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx dinamički	0,047 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	4,7 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My dinamički	0,081 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	8,1 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz dinamički	0,053 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	5,3 Nm
Težina proizvoda	985 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, pokrivna kapa	POM
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij poniklano
Informacija o materijalu, prihvatne čeljusti	Alatni čelik poniklano