

Kutna utičnica MPPE-3-B

Broj dijela: 161839

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	500
Vrsta montaže	s preklopnom maticom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	65 g
Električni priključak	8-polni Kutna utičnica lemljivi
Područje pogonskog napona DC	60 V
Trenutna nosivost	5 A
Vijčani spoj kabela	Pg 9
Dopušteni promjer kabela	6 mm...8 mm
Priključni presjek	0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-30 °C...95 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	PA
Materijal utikačkih kontakata	Bakar pocinčano