

Magnetni ventil


MN2H-5/3E-D-02-230AC

Broj artikla: 161932

FESTO

prema ISO 15407-1, s magnetnim svitkom i ručnim pomoćnim aktiviranjem, bez utičnice.

Napušten tip. Isporuka do 2009.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3 odzračen
Način aktiviranja	električno
Širina	18 mm
Normalni nazivni protok	500 l/min
Pogonski tlak	3 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	6 mm
Mjera rastera	19 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	VDMA 24563
Ručno pomoćno aktiviranje	s priborom se fiksira
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Vrijeme sklapanja isklj	28 ms
Vrijeme uklapanja uklj	18 ms
Parametri svitka	230 V AC: 50/60Hz, snaga privlačenja: 2 VA
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	220 g
Električni priključak	Utikači prema DIN 43650 Dizajn C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 4	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev