


Jedinica klizača SPZ-25-25-P-A-KF

Broj artikla: 162186
Proizvod u napuštanju

FESTO

s dvije klipnjače (Twin klizne jedinice), za beskontaktnu detekciju položaja.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	25 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/duljina	10 mm
Promjer klipa	25 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Klizač
Prigušivanje	Pneumatsko prigušenje s metalnim fiksnim graničnikom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	452 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	452 N
Pneumatski priključak	M5
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material piston rod	Čelik za kaljenje