

Fini filter LFMB-3/8-D-MIDI

Broj artikla: 162629

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s uloškom 1 µm, metalna zaštitna košara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	D
Veličina	Midi
Konstruktivna struktura	Filter s vlaknima
Finoća filtra	1 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni plinovi
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	1.420 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće zraka	500 l/min
Stupanj djelovanja filtra	99,99 %
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m ³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Težina proizvoda	650 g