

# Kombinacija finih filtara LFMBA-1/8-D-MINI


Broj artikla: 162658

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Fini filtar od 1 µm za predfiltriranje i mikro-filtar 0,01 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                      | Vrijednost   |
|-------------------------------|--|
| Veličina                      | Mini   |
| Seriya                        | D  |
| Položaj ugradnje              | okomito +/- 5°   |
| Finoća filtra                 | 0,01 µm  |
| Stupanj djelovanja filtra     | 99,9999 %  |
| Ispust kondenzata             | ručno okrećući   |
| Konstruktivna struktura       | Filtar s vlaknima  |
| Maks. količina kondenzata     | 22 ml  |
| Zaštita od ljuštenja          | Metalna zaštitna košara  |
| Pogonski tlak                 | 1 ... 16 bar   |
| Pogonski medij                | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plinovi |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertni plinovi |
| Temperatura medija            | 1,5 ... 60 °C  |
| Preostali sadržaj ulja        | 0,01 mg/m <sup>3</sup>   |
| Temperatura okoline           | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda              | 500 g  |
| Vrsta pričvršćenja            | Ugradnja vodova<br>s priborom                                      |
| Pneumatski priključak 1       | G1/8   |
| Pneumatski priključak 2       | G1/8   |
| Materijal - napomena          | RoHS sukladno  |
| Material filter               | Borsilikatna vlakna  |
| Material housing              | Cinkov tlačni lijev  |
| Material bowl                 | PC   |