

Pripremna grupa FRC-1/4-D-O-MINI-A

FESTO



Broj artikla: 162747

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija filtra, regulatora tlaka, zauljivača, filter 40 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

S automatskim ispuštom kondenzata. Bez manometra.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Veličina | Mini |
| Serija | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina kondenzata | 22 cm ³ |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pokaz tlaka | Priprema za G1/8 |
| Pogonski tlak | 2 ... 12 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,2 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 600 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |
| Material bowl | PC |