


# Servisna jedinica FRC-3/8-D-5M-MINI

Broj dijela: 162772

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Izvedbena veličina                      | Mini   |
| Serijska                                | D.   |
| Brava za aktiviranje                    | Okretni gumb s držačem   |
| Položaj montaže                         | okomito +/- 5 °  |
| Odvod kondenzata                        | Ručno okretanje  |
| Konstruktivna struktura                 | Regulator filtra s manometrom<br>Proporcionalni standardni zauljivač magle |
| Maksimalna količina kondenzata          | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Finoća filtra                           | 5 µm   |
| Zaštita školjke                         | Metalni zaštitni kavez   |
| Indikator tlaka                         | s manometrom   |
| Radni tlak                              | 1 bar...16 bar   |
| Raspon regulacije tlaka                 | 0.5 bar...12 bar   |
| Maks. histereza tlaka                   | 0.2 bar  |
| Normalni nazivni protok                 | 1050 l/min   |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -]<br>Inertni plinovi      |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom   |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: -]<br>Inertni plinovi      |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C   |
| Težina proizvoda                        | 660 g  |
| Vrsta montaže                           | Instalacija linije<br>s priborom   |
| Pneumatski priključak 1                 | G3/8   |
| Pneumatski priključak 2                 | G3/8   |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS  |
| Materijal za kućište                    | Lijevani cink  |
| Materijalna školjka                     | PC   |