

# Pripremna grupa FRC-3/8-D-5M-MINI-A

Broj artikla: 162780


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija filtra, regulatora tlaka, zauljivača, filter 5 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

S automatskim ispuštom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	22 cm <sup>3</sup>
Finoća filtra	5 µm
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	1.050 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	660 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC