


# Mikrofiltrar LFMA-1/2-H-A

Broj artikla: 162815

FESTO

s 0,01 µm filtarski uložak, metalna zaštitna košara.  
Napušten tip. Isporuka do 2008.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	0,01 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Indikacija diferencijalnog tlaka	Manometar
Ulazni tlak 1	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	1.100 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.120 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, filtari	Borsilikatna vlakna
Informacija o materijalu, kućište	Cinkov tlačni lijev