


Mikrofiltrar LFMA-1-H-A

Broj artikla: 162817

FESTO

s 0,01 µm filtarski uložak, metalna zaštitna košara.
Napušten tip. Isporuka do 2008.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	0,01 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Indikacija diferencijalnog tlaka	Manometar
Ulazni tlak 1	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	3.400 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	3.200 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, filter	Borsilikatna vlakna
Informacija o materijalu, kućište	Cinkov tlačni lijev