


Linearni pogon DGPL-1"- -PPV-A-KF-B

Broj artikla: 162941

FESTO

za prepoznavanje pozicije, bez klipnjače, sa zatvorenim spojem između klipa i povodnika i obostrano podesivim prigušenjem krajnjih položaja.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 ... 3.000 mm
Promjer klipa	1"
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo YSR: Amortizer, tvrda karakteristika
Vodilica	Kuglično vođenje
Princip povodnika	pričvršćeno oblikom (prorez)
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	18 mm
Pneumatski priključak	NPT1/8-27