


# Linearni pogon DGPL-3"- -PPV-A-KF-B

Broj artikla: 162946

FESTO

za prepoznavanje pozicije, bez klipnjače, sa zatvorenim spojem između klipa i povodnika i obostrano podesivim prigušenjem krajnjih položaja.  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 ... 3.000 mm
Promjer klipa	3"
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo YSR: Amortizer, tvrda karakteristika
Vodilica	Kuglično vođenje
Princip povodnika	pričvršćeno oblikom (prorez)
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	83 mm
Pneumatski priključak	NPT1/2-14