


# Priključni vod KVIA-MPPE-10

Broj artikla: 163883

FESTO

za proporcionalne ventile



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	828 g
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica kutna
Područje pogonskog napona AC	$\leq 250$ V
Strujna opteretivost	1 A
Duljina kabla	10 m
Promjer kabla	8 mm
Struktura kabla	6x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bronca posrebreno i pozlačeno