

# Priključni vod KMP3-25P-22-X


Broj artikla: 163971  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za ventilski blok CPV.

Kabel se može nabaviti u duljinama 1 - 99 m.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	Utičnica Sub-D 25-polno
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost	3 A
Promjer kabela	12 mm
Struktura kabela	24x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Bakrena slitina pozlačeno