

# Prigušivač zvuka U-M3

Broj artikla: 163978

★ Standard-Programm

Proizvod u napuštanju

Tip u napuštanju. Ne koristiti u novim konstrukcijama. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Razina zvučnog tlaka	65 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Pneumatski priključak	M3
Informacija o materijalu, uložak prigušivača	Bronca
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Materijal - napomena	RoHS sukladno