


Slobodni hod FLSM-25-L

Broj dijela: 164231

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Smjer rotacije	Rotacija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	4.98 Nm
Težina proizvoda	650 g
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal rukava	Čelik za kaljenje kućišta
Materijalna osovina	Čelik za kaljenje kućišta