


# Slobodni hod FLSM-16-R

Broj artikla: 164235

FESTO

za zakretni pogon DSM.

Ovi se pogoni na upit mogu isporučiti s ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone s odobrenjem.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	16
Smjer vrtnje	Desni hod
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,52 Nm
Težina proizvoda	450 g
Material housing	Alumijska legura za gnječenje
Material sleeve	Čelik za kaljenje
Material shaft	Čelik za kaljenje