


Proporcionalni regulator tlaka MPPE-3-1/8- -B

Broj artikla: 164330

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer provjetravanja	5 mm
Nazivni promjer odzračivanja	5 mm
Način aktiviranja	električno
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljeni klipni regulator
Sigurnosna napomena	Sigurnosni položaj MPPE-B: Kod prekida kabla za napajanje polazni tlak neregulirano ostaje održan.
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0 ... 10 bar
Ulazni tlak 1	11 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,05 bar
Vrijeme sklapanja isklj	220 ms
Vrijeme sklapanja uklj	140 ms
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Referentni napon	10 V
Preostala valovitost	10 %
SOLL-/IST [Zadane/Stvarne] veličine	po izboru: Tip napona 0 - 10 V Vrsta struje 4 - 20 mA
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	710 g
Električni priključak	8-polno M16x0,75 Utikači prema DIN 45326 okrugli oblik
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Alumijska legura za gnječenje
Material membrane	NBR